

品番：EA725EH-49A

品名：0- 25mm マイクロメーター(デジタル/ポイント)



販売価格	36,000円(税抜) / 39,600円(税込)		
カタログ価格	36,000円(税抜) / 39,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/12 08:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0743ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	QEM292-25P
測定範囲(mm)	0~25	最小読取値(mm)	0.001
測定子先端	テーパ角度:約15° サイズ:SR0.3×10mm	スピンドル径	φ6.5mm
精度	4μm(最大許容誤差)	電源	CR2032(リチウム電池)×1個
サイズ	195(W)×27(D)×75(H)mm	材質	●フレーム:球状黒鉛鋳鉄 ●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 ●測定面:超硬チップ
重量	380g	用途	ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に
付属品	●PCケース ●キースパナ ●CR2032(テスト用)	注意	最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

オートディスプレイオフ機能付(約20分)

定圧装置付

防熱カバー付

測定子角度が鋭角なため、ポイント測定に最適です。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

フレームは塗装仕上げです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.