


品番 : EA725EH-71B

品名 : 75-100mm デジタルマイクロメーター



販売価格	25,300円(税抜)／27,830円(税込)		
カタログ価格	25,300円(税抜)／27,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 04:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0754ページ		



品番	A	B	C	D	単位 mm
EA725EH-21B	28	25.5			
EA725EH-31B	33	23.5			
EA725EH-71B	78	45	6.5	10	
EA725EH-11B	103	57.5			

## 仕様

メーカー	新潟精機	型番	QEM133-100
測定範囲(mm)	75~100	最小読取値(mm)	0.001
口の深さ(mm)	57.5	スピンドル径	6.5mm
最大誤差	6 $\mu$ m	電源	CR2032(リチウム電池)×1個
サイズ	245(W)×27(D)×110(H)mm	材質	<ul style="list-style-type: none"><li>フレーム:球状黒鉛鋳鉄</li><li>スピンドル:高炭素クロム軸受鋼</li><li>測定面:超硬チップ</li></ul>
重量	600g	用途	外側寸法の測定に
付属品	<ul style="list-style-type: none"><li>PCケース</li><li>CR2032(テスト用)</li><li>球面アタッチメント(SR2.5)</li><li>キースパナ</li><li>基準棒75mm</li></ul>	注意	最大許容誤差は、量子化誤差( $\pm 1$ カウント)含みません。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

デジタル表示で見やすい。

定圧装置付です。

オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。

フレームは塗装仕上です。

防熱カバー付です。

付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.