

品番：EA725EH-72B

品名：100-125mm デジタルマイクロメーター



販売価格	30,000円(税抜) / 33,000円(税込)		
カタログ価格	30,000円(税抜) / 33,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/03 04:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0754ページ		



寸法	A	B	C	D
EA725EH-72B	120	72	6.5	18
EA725EH-75B	150	84	6.5	18

## 仕様

メーカー	新潟精機	型番	QEM133-125
測定範囲(mm)	100~125	最小読取値(mm)	0.001
口の深さ(mm)	73	スピンドル径	6.5mm
最大誤差	6 $\mu$ m	電源	CR2032(リチウム電池)×1個
サイズ	285(W)×27(D)×130(H)mm	材質	●フレーム:球状黒鉛鋳鉄 ●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 ●測定面:超硬チップ
重量	515g	用途	外側寸法の測定に
付属品	●PCケース ●CR2032(テスト用) ●球面アタッチメント(SR2.5) ●キースパナ ●基準棒100mm	注意	最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

デジタル表示で見やすい。

定圧装置付です。

オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。

防熱カバー付です。

フレームは塗装仕上げです。

付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.