

品番 : EA725EH-73B

品名 : 125-150mm デジタルマイクロメーター



販売価格	32,000円(税抜)／35,200円(税込)		
カタログ価格	32,000円(税抜)／35,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 05:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0754ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	QEM133-150
測定範囲(mm)	125～150	最小読取値(mm)	0.001
口の深さ(mm)	84	スピンドル径	6.5mm
最大誤差	6 μm	電源	CR2032(リチウム電池)×1個
サイズ	310(W)×27(D)×145(H)mm	材質	<ul style="list-style-type: none">●フレーム:球状黒鉛鋳鉄●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼●測定面:超硬チップ
重量	560g	用途	外側寸法の測定
付属品	<ul style="list-style-type: none">●PCケース●CR2032(テスト用)●球面アタッチメント(SR2.5)●キースパナ●基準棒125mm	注意	最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

デジタル表示で見やすい。

定圧装置付です。

オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。

フレームは塗装仕上です。

防熱カバー付です。

付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.