

品番 : EA725EJ-22

品名 : 25- 50mm インサイドマイクロメーター



販売価格	27,000円(税抜)／29,700円(税込)		
カタログ価格	27,000円(税抜)／29,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/19 10:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0744ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	MC304-50I
測定範囲(mm)	25~50	最小読取値(mm)	0.01
最大誤差	6 μ m	本体幅	41mm
本体高さ	124mm	奥行	18mm
タイプ	アナログ	材質	ジョウ:ステンレス スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 測定面:超硬チップ
重量	150g	付属品	●PCケース ●キースパナ ●基準リングゲージ ϕ 25
用途	内側寸法の測定に		
0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。			
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。			
定圧装置付です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

