


品番：EA725EJ-24

品名：75-100mm インサイドマイクロメーター



販売価格	36,900円(税抜)／40,590円(税込)		
カタログ価格	36,900円(税抜)／40,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/13 07:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	新潟精機	型番	MC304-100I
測定範囲(mm)	75～100	最小読取值(mm)	0.01
最大誤差	8μm	本体幅	175mm
本体高さ	42mm	奥行	18mm
タイプ	アナログ	材質	ジョウ:ステンレス スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 測定面:超硬チップ
重量	190g	付属品	●木箱 ●キースパナ ●基準リングゲージφ75
用途	内側寸法の測定に		

0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

定圧装置付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

