



品番：EA725EU-1

品名：50-200mm インサイドマイクロメーター



販売価格	23,700円(税抜) / 26,070円(税込)		
カタログ価格	23,700円(税抜) / 26,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/05 20:17現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0744ページ		



円柱や円の内径に加え、平行な面間距離を測定するのにとても役立ちます

仕様

最小目盛	0.01mm	測定範囲(mm)	50～200
スクリュー動き	13mm	ロッド数	6本
測定	測定物に測定機を平行になるように当てて、シンプルを廻してスピンドルを動かす、 測定物を軽く押すまで廻してください。 (押す力をなるべく一定にしてください。)		
焼き入れ・研削加工されており、耐久性があります。			
ロッドは絶縁ゴムカバー付です。			
円柱や円の内径に加え、平行な面間距離の測定にも御利用下さい。			
インサイドマイクロメーター(内径測定用)			
平行な面間距離の測定にも御利用下さい。			
計測本体+ロッドで測ります。 径のサイズに合わせてロッドを交換していきます。 あらかじめ測定する内径のサイズを確認し、ロッドを取付けます。 ロッドの差し込み部を本体に差し込み、固定ネジで抜けないように止めてください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.