

品番：EA725FA-69A

品名：215mm ダイヤルデプスゲージ



販売価格	63,000円(税抜) / 69,300円(税込)		
カタログ価格	63,000円(税抜) / 69,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/04/30 19:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0758ページ		



仕様

測定範囲	215mm	最小目盛	0.01mm
ダイヤル径	42mm	ベースサイズ	100×26mm
重量	0.22kg	エクステンション5本付	15・25・29・54・104mm
端子	8.9mm・13.9mm		

部品などの深さ・段差等を精密比較する為の測定器です。

簡単に読み取れる水平上向きダイヤル

上面読取式

ゲージは最大測定範囲が得られるように位置を変える必要はありません。

2個の端子と5個の延長で215mmまで測定します。

このダイヤルデプスゲージはより容易な読取が可能です。必要な延長と端子ポイントを選択してゲージのゼロをマスターに合わせてダイヤル上に直接ワークの偏差を読み取ります。

希望の長さを実現する為に必要な端子と延長の組合せを示すチャート表が付属しています。

端子2個付

※端子が取り外しにくい場合は、0.05mm六角レンチでベース部分を取り外してください。

代替品



品番 EA725FD-23
コメント 測定範囲:225mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.