

品番：EA725FC-1

品名：0- 75mm デジ タル デプスマイクロメーター



販売価格	51,300円 (税抜) ／ 56,430円 (税込)		
カタログ価格	51,300円 (税抜) ／ 56,430円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/20 18:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0746ページ		



表示が黒背景に白字のダイヤル式の為、はっきりと簡単に読み取りが可能です

仕様

最小目盛	0.01mm	先端直径	4mm
ベース幅	75mm	測定範囲	0～75mm
精度	本体ヘッド:±0.02mm、 ロッド:±0.05mm	ロッド入数	3
副尺	1回転 0.5mm	スピンドル径	φ 4mm
ケース付			
ツマミを反時計方向に回すとスピンドルは引っ込みます。			
計測する深さに応じてスピンドルを交換してください。			
【スピンドルの交換】 1.まず、ロックナットを締めてください。 2.ツマミを反時計方向に回します。ツマミの部分が外れます。 3.スピンドルを引き抜き、選択したスピンドルを差し込みます。 4.ツマミを元に戻し締めます。 5.ロックナットをゆるめて、既存の基準物で確認してください。			
【測定】 スピンドルを穴などに差し込み、フレームを対象穴上面にぴたりとあてます。 シンブルを廻してスピンドルを動かし、穴の底に側底面が着くまで回してください。			
黒背景に白文字のクリアで読みやすい数字表示により、測定ミスを低減します。			

フレームは光の反射を抑えるノングレアブラック仕上げです。

リング状のローレット加工されたロックナットにより、測定値を迅速かつ確実に固定できます。

ラチェットとスピーダーが一体化しており、均一な測定圧をかけながら素早い調整が可能です。

代替品



品番 EA725F-75A

コメント 変更点:測定範囲(0-150mmに)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.