品番: EA725FC-1

品名: 0- 75mm デジタル デプスマイクロメーター



販売価格	<b>51,300円</b> (税抜) / 56,430円(税込)				
カタログ価格	51,300円(税抜)/56,430円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/13 18:17現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0758ページ				













表示が黒背景に白字のダイヤル式の為、はっきりと簡単に読み取りが可能です

# 仕様

最小目盛	0.01mm	先端直径	4mm
ベース幅	75mm	測定範囲	0~75mm
精度	本体ヘッド:±0.02mm、 ロッド:±0.05mm	ロッド入数	3
副尺	1回転 0.5mm	スピンドル径	φ 4mm

#### ケース付

ツマミを反時計方向に回すとスピンドルは引っ込みます。

計測する深さに応じてスピンドルを交換してください。

#### 【スピンドルの交換】

- 1.まず、ロックナットを締めてください。
- 2.ツマミを反時計方向に回します。ツマミの部分が外れます。
- 3.スピンドルを引き抜き、選択したスピンドルを差し込みます。
- 4.ツマミを元に戻し締めます。
- 5.ロックナットをゆるめて、既存の基準物で確認してください。

## 【測定】

スピンドルを穴などに差し込み、フレームを対象穴上面にぴたりとあてます。

シンブルを廻してスピンドルを動かし、穴の底に側底面が着くまで回してください。

黒背景に白文字のクリアで読みやすい数字表示により、測定ミスを低減します。

フレームは光の反射を抑えるノングレアブラック仕上げです。

リング状のローレット加工されたロックナットにより、測定値を迅速かつ確実に固定できます。

ラチェットとスピーダーが一体化しており、均一な測定圧をかけながら素早い調整が可能です。

### 代替品



品番 EA725F-75A

コメント 変更点:測定範囲(0-150mmに)

# 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.