

品番：EA725FC-2

品名：0-150mm デジタル デプスマイクロメーター



販売価格	60,500円(税抜) / 66,550円(税込)		
カタログ価格	60,500円(税抜) / 66,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/18 06:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



表示が黒背景に白字のダイヤル式の為、はっきりと簡単に読み取りが可能です

仕様

ケース付			
最小目盛	0.01mm	先端直径	4mm
ベース幅	75mm	測定範囲	0~150mm
精度	本体ヘッド:±0.02mm、 ロッド:±0.05mm	ロッド入数	6
副尺	1回転 0.5mm	スピンドル径	φ4mm
ツマミを反時計方向に回すとスピンドルは引っ込みます。			
計測する深さに応じてスピンドルを交換してください。			
【スピンドルの交換】			
1.まず、ロックナットを締めてください。			
2.ツマミを反時計方向に回します。ツマミの部分が外れます。			
3.スピンドルを引き抜き、選択したスピンドルを差し込みます。			
4.ツマミを元に戻し締めます。			
5.ロックナットをゆるめて、既存の基準物で確認してください。			
【測定】			
スピンドルを穴などに差し込み、フレームを対象穴上面にぴたりとあてます。			
シンブルを廻してスピンドルを動かし、穴の底に側底面が着くまで回してください。			

代替品



品番 EA725F-75A

コメント 仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.