

品番 : EA725FE-4

品名 : 0-100mm デプスマイクロメーター



販売価格	20,000円(税抜) / 22,000円(税込)		
カタログ価格	20,000円(税抜) / 22,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/05 16:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0758ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	MC202-100FS
測定範囲(mm)	0~100	最小読取値(mm)	0.01
ベース幅(mm)	101.5	最大誤差	5 μ m
材質	ベース部: ステンレス 測定子: 高炭素クロム軸受鋼	重量	265g
付属品	●PCケース ●キースパナ ●六角レンチ ●スパナ ●替ロッド: 0-25、25-50、50-75、75-100mm	用途	深さの測定に

高精度深さ測定用マイクロメータです。

測定子交換によって従来品よりも深い測定が可能

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

定圧装置付です。

代替品

品番	EA725FD-32
コメント	測定範囲: 0~150mm



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.