品番: EA725MA-11A

品名:30mm/0.01/58mm ダイアルゲージ(ロングタイプ)



販売価格	15,000円 (税抜)/16,500円(税込)				
カタログ価格	15,000円(税抜)/16,500円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/17 11:07現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0751ページ				



メーカー	新潟精機	型番	WDI-3058SP
ダイヤル径(mm)	58	全長(mm)	124
目量(mm)	0.01	測定範囲(mm)	30
目盛仕様	0~100	用途	測定範囲の長い測定に
測定子長	38mm	重量	210g
材質	本体:スチール 測定子先端:鋼	戻り誤差	7 μ m
測定力	3.0N以下	長針1回転	1 mm
1/10回転隣接誤差	14μm	全測定範囲指示誤差	±35 µ m
繰返し精密度	5μm	取付軸径	φ8mm
付属品	裏ふた(平タイプ、耳金付タイプ)2種類	注意	垂直(測定子下向き)でご使用下さい。

リミット針を装着

軸受部に宝石軸受を使用しています。

目盛板は緑色

ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。

外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。

自動車エンジン等(点火時期、ピストン上死点)調整の必需品です。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.