

品番：EA725MA-6A

品名：3mm/0.01/42mm ダイヤルゲージ



販売価格	7,200円(税抜) / 7,920円(税込)		
カタログ価格	7,200円(税抜) / 7,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 13:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0740ページ		



#### 仕様

メーカー	新潟精機	型番	WDI-0342
ダイヤル径(mm)	42	全長(mm)	76
目量(mm)	0.01	測定範囲(mm)	3
目盛仕様	±0~50	用途	多点測定や治具等の組み込みに
ステム径	φ8mm	測定子長	10mm
重量	100g	材質	本体:スチール 測定子先端:鋼
戻り誤差	6μm	測定力	1.5N以下
長針1回転隣接誤差	0.5mm	1/10回転隣接誤差	8μm
全測定範囲指示誤差	±14μm	繰返し精密度	5μm
付属品	裏ふた(平タイプと耳金付タイプの2種類)		

リミット針を装着

軸受部に宝石軸受を使用しています。

目盛板は緑色

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.