

品番：EA725MA-7A

品名：5mm/0.01/42mm ダイヤルゲージ



#### 仕様

|           |                      |            |                    |
|-----------|----------------------|------------|--------------------|
| メーカー      | 新潟精機                 | 型番         | WDI-0542           |
| ダイヤル径(mm) | 42                   | 全長(mm)     | 78                 |
| 目量(mm)    | 0.01                 | 測定範囲(mm)   | 5                  |
| 目盛仕様      | ±0～50                | 用途         | 多点測定や治具等の組み込みに     |
| ステム径      | φ8mm                 | 測定子長       | 12mm               |
| 重量        | 100g                 | 材質         | 本体:スチール<br>測定子先端:鋼 |
| 戻り誤差      | 6μm                  | 測定力        | 1.5N以下             |
| 長針1回転     | 0.5mm                | 1/10回転隣接誤差 | 9μm                |
| 全測定範囲指示誤差 | ±16μm                | 繰返し精密度     | 5μm                |
| 付属品       | 裏ふた(平タイプと耳金付タイプの2種類) |            |                    |

リミット針を装着

軸受部に宝石軸受を使用しています。

目盛板は緑色

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 7,200円(税抜) / 7,920円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 7,200円(税抜) / 7,920円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/04/11 14:09現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0740ページ                      |      |   |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.