

品番：EA725MA-9

品名：1mm/0.001/56mm ダイヤルゲージ



仕様

メーカー	新潟精機	型番	WDI-0158SP
ダイヤル径(mm)	56	全長(mm)	106.5
目量(mm)	0.001	測定範囲(mm)	0~1
目盛仕様	0~100~0	取付軸径	φ8mm
測定子の長さ	13.5mm	材質	本体:スチール 測定子先端:超硬
重量	190g	用途	平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
付属品	裏ふた(平タイプ・耳金付タイプ)2種類		

目量0.001mmの最も一般的なダイヤルゲージです。

リミット針を装着

軸受部に宝石軸受を使用しています。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

目盛板は緑色です。

ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。

販売価格	12,600円(税抜) / 13,860円(税込)		
カタログ価格	12,600円(税抜) / 13,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/04 01:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0740ページ		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.