

品番：EA725MB-1A

品名：0.8mm/ 0.01/30mm ダイヤルインジケータ



販売価格	11,500円(税抜) / 12,650円(税込)		
カタログ価格	11,500円(税抜) / 12,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/06 02:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0740ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	WTI-8030S
測定子材質	鋼	目量(mm)	0.01
測定範囲(mm)	0.8	目盛仕様	0~40~0
ダイヤル径(mm)	30	用途	平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に
全長	93mm	ステム径	φ6、8mm
測定子長	12.5mm	重量	70g
材質	本体:スチール 測定子:鋼	広範囲行き精度	13μm
戻り誤差	3μm	測定力	0.5N以下
隣接誤差	10μm	繰返し精度	3μm
タイプ	てこ式	付属品	●PCケース ●ステム(アリ溝付): φ6、φ8 ●測定子交換用スパナ

ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。

目盛板は緑色

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

各軸受け部に宝石を組み込んでいます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.