


品番：EA725MC-34A

品名：35- 50mm 内径測シリンダーゲージ



販売価格	14,100円(税抜)／15,510円(税込)		
カタログ価格	14,100円(税抜)／15,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/23 23:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0757ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	WCDI-50
測定範囲	35～50mm	広範囲精度	15μm
最小目盛	0.01mm	測定子の有効ストローク	1.2mm
測定深さ	150mm	繰返し精密度	3μm
隣接誤差	5μm	替ロッド	EA725MC-135～138
替ワッシャー	EA725MC-71～74	換えロッド	5.0mmとび4本
換えワッシャ	0.5・1・2・3mm各1枚	本体幅	58mm
本体高さ	336mm	奥行	35mm
材質	本体:スチール 測定子:ステンレス 先端:超硬	重量	440g
付属品	●PCケース ●換えロッドx4 ●換えワッシャx4	用途	内径測定用に
注意	●各精度は、付属のデジタルインジケータを含めた値です。 ●マスタとなるリングゲージをご用意ください。		

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

ダイヤルゲージを標準装備しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.