

品番：EA725MC-36A

品名：50-160mm 内径測シリンダーゲージ



販売価格	17,300円(税抜)／19,030円(税込)		
カタログ価格	17,300円(税抜)／19,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/24 00:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

	新潟精機	型番	WCDI-160
測定範囲	50～160mm	広範囲精度	18μm
最小目盛	0.01mm	測定子の有効ストローク	1.6mm
測定深さ	150mm	繰返し精密度	3μm
隣接誤差	6μm	替ロッド	EA725MC-139～150
サブロッド	EA725MC-60	替ワッシャー	EA725MC-71～74
換えロッド	5.0mmとび12本、サブロッド1本	換えワッシャ	0.5・1・2・3mm各1枚
本体幅	58mm	本体高さ	336mm
奥行	35mm	材質	本体:スチール 測定子:ステンレス 先端:超硬
重量	540g	付属品	●木箱 ●換えロッドx12 ●サブロッド ●換えワッシャx4
用途	内径測定用に	注意	●各精度は、付属のデジタルインジケータを含めた値です。 ●マスタとなるリングゲージをご用意ください。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

ダイヤルゲージを標準装備しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.