

品番：EA725MC-4A

品名：18- 35mm デジタル内径測シリンダーゲージ



販売価格	35,300円(税抜)／ 38,830円(税込)		
カタログ価格	35,300円(税抜)／38,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/24 13:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様
メーカー
測定範囲
最小目盛
測定深さ
隣接誤差

メーカー	新潟精機	型番	WCDI-35D
測定範囲	18～35mm	広範囲精度	15μm
最小目盛	0.002mm	測定子の有効ストローク	1.2mm
測定深さ	150mm	繰返し精密度	3μm
隣接誤差	5μm	替ロッド	EA725MC-119～127
替ワッシャー	EA725MC-71、-72	換えロッド	2.0mmとび9本
換えワッシャ	0.5・1mm各1枚	電源	CR2032×1個
本体幅	66mm	本体高さ	338mm
奥行	40mm	材質	本体:スチール 測定子:軸受鋼
重量	360g	付属品	●木箱 ●換えロッドx9 ●換えワッシャx2 ●スパナ ●CR2032(テスト用)
用途	内径測定用に	注意	●各精度は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 ●各精度は、付属のデジタルインジケータを含めた値です。

		●マスタとなるリングゲージをご用意 下さい。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。		
デジタルインジケータを標準装備しています。		
ABS(絶対測定)機能付です。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.