

品番：EA725SA-26

品名：ピッチゲージ(メトリック)



販売価格	2,730円(税抜) / 3,003円(税込)		
カタログ価格	2,730円(税抜) / 3,003円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/04/03 17:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0751ページ		



#### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	12665-52
サイズ(mm)	0.25・0.3・0.35・0.4・0.45・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.25・1.5・1.75・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0(計24枚)	サイズ(ウィットワースねじ)	W2-1/4、W2-1/2:4山(4G) W1-7/8、W2:4-1/2山(4-1/2G) W1-5/8、W1-3/4:5山(5G) W1-3/8、W1-1/2:6山(6G) W1-1/8、W1-1/4:7山(7G) W1:8山(8G) W7/8:9山(9G) W3/4:10山(10G) W5/8:11山(11G) W9/16、W1/2:12山(12G) W7/16:14山(14G) W3/8:16山(16G) W5/16:18山(18G) W1/4:20山(20G) W3/16:24山(24G) W5/32:32山(32G) W1/8:40山(40G) W3/32:48山(48G) W1/16:60山(60G) ※上記規格の山数とは別に 13G、19G、22G、25G、26G、28G、 30G、36G、62Gの表記あり(計28枚)
フレームサイズ	70mm	重量(g)	79
材質	スチール	枚数	52枚

ミリねじ(60°)

0.25～6mmまでと4～62t.p.lまでのねじのピッチを測ることができるゲージ

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.