

品番：EA725SE-2

品名：エッジファインダー



販売価格	10,300円(税抜)／ 11,330円(税込)		
カタログ価格	10,300円(税抜)／11,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 （2026/02/18 22:22現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0752ページ		



仕様

仕様	ダブルエンド	シャンク×測定子	φ10mm×φ6mm(片側ポイントヘッド)
全長	79mm		
工具鋼製			
フライス作業の際、チャックに取り付け、加工物の位置決めに使用します。			
ポイントヘッドは中心点の位置決めに使用します。			
【測定子の使い方】 1.コレットチャックにエッジファインダーを取付ける。 2.ワークテーブルは回転するエッジファインダーと対象物との接触を確認しながら調整する。 3.測定子が対象物と接触したとき、本体に対して同心円の動きをするのでテーブルの調整を少しずつ行う。 4.中心にくるほど測定子のゆれが止む。この点が対象物のエッジと測定子の直径1/2のところにファインダーの中心があることを示す。			
【ポイントの使い方】 1.コレットチャックにポイント側を取付ける。 2.対象物に着けられた点や罫線に回転するポイントを合わせて、同心円状の動きをおさめるために、少しずつテーブルを調整する。 3.ポイントが接触するところが中心となる。			
平面、直線エッジ、ショルダー、溝、円形ワーク、スタッド、ダウエル、中心点、ケガキ線など、あらゆる種類のワークを正確に位置決めできます。			
保護性のあるケースに収納されており、安全に持ち運びや保管ができます。			

