

品番 : EA725SM-25

品名 : 0.25mm ピンゲージ



販売価格	1,680円(税抜) / 1,848円(税込)		
カタログ価格	1,680円(税抜) / 1,848円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/02 05:29現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0745ページ		



実測値 +0.2 μm Calibrated by ESCO		精度仕様 Specifications	
呼び寸法 mm	0.25	長さ mm	40
0.05 - 0.19	±0.005	真円度 mm	±0.005
0.20 - 0.99	±0.004	全長方向の直線度 mm	±0.005
1.00 - 19.99	±0.003	全長方向の平行度 mm	±0.005
20.00 - 99.99	±0.002	全長方向の垂直度 mm	±0.005
100.00 - 299.99	±0.001	全長方向の傾斜度 mm	±0.005

## 仕様

メーカー	アイゼン	型番	EP-0.25
サイズ	0.25mm	長さ	40mm
精度	±0.5 μm	真円度・直径不同	0.3 μm
硬度	HRC58	材質	SKH-51
入数	1本		

マスターピンゲージ0級 Class0

サブゼロ処理を施しているため、経年変化を防止します。

プラスチックケースには、呼び寸法の表示に加えて実測値を刻印しております。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.