

品番：EA725T-50

品名：マグネットベースゲージホルダー



販売価格	34,700円(税抜)／ 38,170円(税込)		
カタログ価格	34,700円(税抜)／38,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/14 18:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0750ページ		



仕様

メーカー	カネテック	型番	MB-MX28F
全高	366mm	アーム取付ねじ径	M8×1.25mm
吸着力	1,000N(100kgf)	ベースサイズ	50×73×55(H)mm
ゲージ取付穴径	φ8mm(アリ溝6.5mm付)	重量	2.0kg
ダイヤルゲージ取付部は微動調整が可能			
メカロック式機構			
マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。			
多様な姿勢をダイヤルひとつの締付により、一気に全てをロックできます。			
クランプシステムは、無段階に調整可能。軽く回すだけでOK(クイックロック機構)			
アーム部は自由自在に角度・方向が調整でき、ブレが生じません。			
標準形			
※ダイヤルゲージはお客様にて別途ご用意ください。			

