

品番：EA725XF-4

品名：600mm ハイトゲージ



販売価格	92,000円(税抜) / 101,200円(税込)		
カタログ価格	92,000円(税抜) / 101,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 13:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0735ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	VHK-60
測定範囲	0~600mm	最小目盛	0.02mm
精度	±0.08mm	本体幅	260mm
本体高さ	871mm	奥行	120mm
材質	本尺・バーニヤ:ステンレス、 ベース:鋳鉄 スクライバー:先端超硬チップ付	重量	6.9kg
付属品	ダイヤルインディケーター、ホルダー、スクライバー、本尺目盛拡大レンズ	用途	金型・治工具の測定やケガキ作業に最適
注意	ダイヤルインジケータ使用の場合は、付属のホルダをご利用下さい。		

本尺移動装置により、本尺の移動と調整が楽にできます。

本尺移動による0点調整機能で長期使用が可能です。

目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)

測定面は鋼貼り仕様で耐摩耗性

ホルダー使用で、ダイヤルインディケーター取付可能です。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.