

品番：EA728AC-77

品名：100x 12x 65mm デジタル温度計



販売価格	4,690円(税抜) / 5,159円(税込)		
カタログ価格	4,690円(税抜) / 5,159円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/26 04:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0808ページ		



仕様

メーカー	エンペックス気象計 (EMPEX)	型番	TD-8401
測定範囲	子機: -40~70℃	分解能	1℃
精度	±1℃以内	電源	本体: CR2032×2個(付属) 子機(1台につき): 単3電池×2本(付属)
サイズ	本体: 100(W)×12(D)×65(H) mm 子機: 50(W)×25(D)×95(H) mm	重量	本体: 60g(電池含む) 子機: 80g(電池含む)
材質	本体: ABS樹脂(ケース・液晶カバー) 子機: ABS樹脂(カバー)	ワイヤレス送信範囲	最大60m
電池寿命	本体: 約8ヶ月(アラームの使用時間等で短くなります) 子機: 約1年(アルカリ電池使用時)	表示更新間隔	本体: 約1分
アラーム報知音量	本体: 約70dB(前方10cm)	アラーム設定可能上限 下限温度	最高: -39~70℃、最低: -40~69℃
防滴	子機: IPX2相当	温度計測間隔	子機: 57秒

離れた2ヶ所の温度がわかるワイヤレス温度計です。

アラームで温度変化をお知らせ。

寒い冬場の寒暖差注意。ヒートショック対策に。

2台の子機の温度を本体液晶で表示します。

任意で設定した最高・最低温度に達するとアラームを鳴らすことができ、経過時間も表示します。

雨のかからない軒先などであれば子機の屋外設置も可能です。

最高・最低温度同時表示。

子機の電池を別売のリチウム乾電池にいただければ寒冷地や冷蔵庫、冷凍庫などでも使用が可能です。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.