

品番：EA728AD-20A

品名：463x213mm 大型デジタル温度計



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 142,400円(税抜) / 156,640円(税込) | | |
| カタログ価格 | 142,400円(税抜) / 156,640円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/18 14:05現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 0808ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|---|----------|-------------------------|
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | SK-M460-T※センサー付きセット品 |
| 測定範囲 | -10.0~60.0°C (※付属センサー使用時) | 分解能 | 0.1°C |
| 精度 | 【表示精度+センサ精度】 ±((0.3+1digit)+(0.3+0.005 t))°C ※20°Cの場合:0.3+0.1+0.3+0.1 = ±0.8°C になります。 | 電源 | DC12V(AC100~240Vアダプタ付属) |
| サイズ(本体) | 463(W)×65(D)×213(H)mm、 外部センサーケーブル長:1.5m | 重量 | 本体:3.7kg センサー:50g |
| 表示範囲 | -50.0~199.9°C | 表示サンプリング | 約1秒 |
| 表示方式 | 7セグメント赤色LED(文字高:約100mm) | 使用環境 | 0~50°C、85%rh以下(結露なきこと) |
| 入出力接続 | 端子台 | 入力 | Pt100Ω(3導線式) |
| 材質 | 本体:一般構造用圧延鋼材(SPCC) パネル:アクリル樹脂 | 付属品 | ACアダプター、壁掛け金具(4個)、取扱説明書 |
| センサーサイズ | 18(W)×10.3(D)×51.3(H)mm | | |

壁掛けに適しています。

視認性の高い、文字高100mmのLEDを採用

入力Pt100Ω(3線式)に対応しております。

トレーサビリティ校正・JCSS校正:接続するセンサにより校正が可能
※付属のセンサとセットで校正可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.