

品番：EA728AE-19A

品名：[室内・室外]デジタル最高最低温度・湿度計



販売価格	3,800円(税抜) / 4,180円(税込)		
カタログ価格	3,800円(税抜) / 4,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/06/26 07:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0824ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-5682
測定範囲	内部温度:0~50℃ 外部温度:-40~70℃ 湿度:15~95%RH	分解能	温度:0.1℃、湿度:1%RH
機能	最高最低温湿度保存、時計	電源	単4電池×1本(付属)
サイズ	本体:101(W)×24(D)×108(H)mm センサ:φ8.3×23.8mm(金属部: φ5×18mm)	重量	約150g(電池含む)
外部センサーコード長	約3m(ATBC-PVC、耐熱約80℃)	測定精度	温度:±1℃(0~50℃)、±2℃(-20 ~-0.1℃、50.1~60℃)、±3%(その 他の範囲) 湿度:±5%RH(30~60%)、±10% RH(その他の範囲)
使用温湿度範囲	0~50℃(結露なきこと)	保存温湿度範囲	-10~50℃(結露なきこと)
電池寿命	約1年	アラーム音量	60dB/30cm
アラーム鳴動時間	約1分	センサ金属材質	真鍮・Niメッキ
時計精度	±1分/月	測定間隔	約10秒
付属品	外部センサーケーブル、取扱説明書		

工場などでの暑熱・労働環境の管理に

食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理に

壁掛・スタンド置兼用

温度と湿度と時刻を同時に表示

内部温度と外部温度を切替え表示

外部温度センサーは取り外し可能

最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能付き

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.