

品番：EA728AF-11

品名：デジタル最高最低温度計



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,670円(税抜) / 6,237円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,670円(税抜) / 6,237円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/04/27 15:19現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0809ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|----------------------------|-------|--|
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 73045 |
| 測定範囲 | -50~90℃ | 分解能 | 0.1℃ |
| 測定精度 | ±1℃(0~40℃)、 ±2℃(その他の範囲) | 仕様温度 | 本体:-5~50℃ 温度センサー部:-50~90℃ |
| 電源 | 単4電池×1本(付属) | 本体サイズ | 129×24.5×117mm |
| 重量 | 215g | 材質 | 本体:ABS樹脂、アクリル樹脂 温度センサー部:ステンレス、塩化ビニル樹脂 |
| 外部センサー | センサー:φ5×50mm コード長:3m | 防水構造 | 本体:IPX4、温度センサー部:IPX7 ※防水仕様とはなりますが、本体は湿気が多い場所に長時間晒されると故障の原因となる為、浴室などの湿気が多い場所などはお控え下さい。 |
| 用途 | 農業、一般家庭などの温度管理に。 | | |

最高温度、最低温度、現在温度を同時に表示します。

温度センサーは地面に差し込んで使えるプローブ型です。
(本体には温度センサーは内蔵していません。)

大きくて読み取りやすい表示です。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.