

品番 : EA728AF-11

品名 : デジタル最高最低温度計



販売価格	5,390円(税抜) / 5,929円(税込)		
カタログ価格	5,390円(税抜) / 5,929円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 06:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0823ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	73045
測定範囲	-50~90°C	分解能	0.1°C
測定精度	±1°C(0~40°C)、 ±2°C(その他の範囲)	仕様温度	本体:-5~50°C 温度センサー部:-50~90°C
電源	単4電池×1本(付属)	本体サイズ	129×24.5×117mm
重量	215g	材質	本体:ABS樹脂、アクリル樹脂 温度センサー部:ステンレス、塩化ビニル樹脂
外部センサー	センサー: φ5×50mm コード長:3m	防水構造	本体:IPX4、温度センサー部:IPX7 ※防水仕様とはなりますが、本体は湿気が多い場所に長時間晒されると故障の原因となる為、浴室などの湿気の多い場所などはお控え下さい。
用途	農業、一般家庭などの温度管理に。		

最高温度、最低温度、現在温度を同時に表示します。

温度センサーは地面に差し込んで使えるプローブ型です。
(本体には温度センサーは内蔵していません。)

大きくて読み取りやすい表示です。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.