

品番：EA728AF-41

品名：デジタル最高最低温度計(ワイレス)



販売価格	14,900円(税抜)／16,390円(税込)		
カタログ価格	14,900円(税抜)／16,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/02 21:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	73441
仕様	セット(親機+子機)	測定範囲	親機:-5～50℃ 子機:-40～90℃
測定精度	±1℃(0～50℃) ±2℃(その他の範囲)	分解能	0.1℃
測定間隔	1分	使用温度	本体:-5～50℃ センサー:-40～90℃
電源	親機:単4電池×4本 子機:単4電池×3本(付属)	電池寿命	約6ヶ月 (アラーム機能を使用し、ブザーが鳴ること で電池寿命が短くなる場合があります。)
サイズ	親機:85×28×175mm 子機:86×35×155mm	プローブサイズ	(子機) 温度センサー部: φ5×50mm コード長:3m
重量	親機:180g 子機:220g	材質	(親機) 本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス (子機) 本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂

			液晶: ガラス 温度センサー: ステンレス、塩化ビニル樹脂
感温部	(子機) 先端から15mm	中心電波周波数	313.625MHz
無線設備の種別	子機: 特定小電力機器	通信距離	最大150m(見通し距離)
送信間隔	4分	防水構造	本体: なし センサー: IPX7(子機のみ)
用途	・離れた場所などの温度の測定に。 ・ビニールハウスや温室などの温度管理に。		

アンテナを外部に出すことで通信感度が向上しました。(※外部アンテナ部に防水性能はありません。)
子機は最大5台通信が可能です(子機見通し距離: 最大150m)
親機で子機にアラーム設定が可能です。
離れた場所にある子機の温度を親機で受信し、確認ができます。
少ないボタンで必要な操作を簡単に行えます。
親機、子機共に温度の測定が可能です。
親機の背面にはスタンドが付いているので立てて置くことができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.