

品番：EA728AF-42

品名：[EA728AF-41用]子機



販売価格	7,350円(税抜)／8,085円(税込)		
カタログ価格	7,350円(税抜)／8,085円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/08/03 06:12現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	73442
測定範囲	−40〜90℃	分解能	0.1℃
測定精度	±1℃(0〜50℃)、 ±2℃(その他の範囲)	電源	単4電池×3本(付属)
電源寿命	約6ヶ月 (アラーム機能を使用し、ブザーが鳴ることで電池寿命が短くなる場合があります。)	無線設備の種別	特定小電力機器
中心電波周波数	313.625MHz	通信距離	最大150m(見通し距離)
送信間隔	4分	感温部	先端から15mm
サイズ	86×35×155mm	プローブサイズ	温度センサー部: φ5×50mm コード長: 3m
重量	220g	材質	本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー:ステンレス、塩化ビニル樹脂
仕様	[EA728AF-41用] 子機	防水構造	本体:なし センサー:IPX7
用途	・離れた場所などの温度の測定に。		

	・ビニールハウスや温室などの温度管理に。	
アンテナを外部に出すことで通信感度が向上しました。(※外部アンテナ部に防水性能はありません。)		
子機は最大5台通信が可能です(子機見通し距離:最大150m)		
離れた場所の測定に		
親機で子機にアラーム設定が可能です。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.