

品番：EA728AF-51

品名：デジタル最高最低温度・湿度計(防水型)



販売価格	4,560円(税抜) / 5,016円(税込)		
カタログ価格	4,560円(税抜) / 5,016円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/15 11:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0825ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	73120
測定範囲	(温度) 内部センサー:-5~50℃ 外部センサー:-10~70℃ (湿度) 内部センサー:30~95%RH 外部センサー:30~95%RH	精度	温度 -5~50℃:±1℃、それ以外:±2℃ 湿度 40~80%:±8%、それ以外:±10%
分解能	0.1℃/1%RH	測定間隔	10秒
電源	単4電池×1本(付属) 付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合があります。	本体サイズ	103×102×18mm
プローブサイズ	外部センサー部:φ11×35mm コード長:3m	重量	162g(電池含む)
材質	本体:ABS樹脂 外部センサー:真ちゅう、塩化ビニル樹脂	防水性能	外部センサー:IPX7 (一時的(30分以内)に一定水深(1m以内)に水没しても内部に浸水しません。)
注意	付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。	用途	・ご家庭、教室、オフィスなどの温度、湿度管理に。 ・屋外の測定に。(外部センサー付)

室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を同時に表示します。

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。

スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。

外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。

最高温度・湿度と最低温度・湿度を切り替えて表示することができます。

スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.