

品番：EA728AJ-1

品名：デジタル温湿度計



販売価格	6,500円(税抜)／7,150円(税込)		
カタログ価格	6,500円(税抜)／7,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/05/14 15:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0810ページ		

小型サイズで携帯性に優れた、温度と湿度を測定可能なデジタル温湿度計。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CHE-TP1
測定範囲	湿度:0～100% 温度:-20～60℃ 露点温度:-20～60℃ 湿球温度:-20～60℃	分解能	湿度:0.1 温度:0.1 露点温度:0.1 湿球温度:0.1
電源	単4乾電池×3本(付属)	バッテリー寿命	50時間
精度	湿度:±3.0%(45～75%の場合)、 ±4.5%(その他の場合) 温度:±1.0℃ 露点温度:±1.5℃ 湿球温度:±1.5℃	サイズ	56(W)×30.5(D)×168(H)mm
重量	75g(電池含まず)	保存条件	温度:-20～60℃ 湿度:10～75%
住居、事務所、学校環境・温室等の温度・湿度測定に使用できます。			
測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。			
暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。			
湿度最大・最小のデータ記録が可能です。			
オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。			

電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。

サイズ(W×D×H)mm	56×30.5×168	重量(g)	75
動作条件	温度/-20～60℃湿度/10～90%	データ更新	0.5s

簡単に操作できるデジタル表示の温度湿度測定器です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.