



品番：EA728AS-11

品名：45x150mm 天ぷら用温度計



販売価格	4,000円(税抜)／4,400円(税込)			
カタログ価格	4,000円(税抜)／4,400円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/20 22:34現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0830ページ			



仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	1720-00
温度範囲	0～200℃	精度	±5℃(100～200℃)
1目盛	5℃	サイズ	φ45×150mm
感温部径	φ4mm	感温部材質	SUS304
材質	ケース:ステンレス 透明板:強化ガラス ホルダー:ステンレス	感温部形状	先トガリ
重量	41g		

バイメタル式

見やすい位置にセット可能な設置角度可変型です。

中華鍋、天ぷら鍋、深鍋等さまざまな鍋に使用できます。

トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応

ご使用方法

- ・鍋の縁にホルダーをはさみ温度計の感温部の角度や高さを鍋の形にあわせてご使用ください。
- ・本体の清掃はご使用後メーターの温度が40℃以下に冷めてからキッチンペーパー等で油を拭き取ってください。

<注意事項>

- ・水洗いは絶対に使用しないでください。メーター部は絶対に鍋の外に出さないでください。
- ・油の温度は160～180℃を保つように火力を調節し、絶対に200℃以上には温度を

上げないでください。200℃以上になりますと油に引火する危険がありますので、ご注意ください。

・ホルダーなしでの使用は絶対にしないでください。

・ご使用中またはご使用直後の本体及びホルダーは熱くなっておりますので火傷をしないようにご注意ください。

・本体を落したり、曲げたり、ぶつけたりしますと温度の値がくったり、ガラス管が破損することがありますのでご注意ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.