

品番：EA728EB-58

品名：デジタル最高・最低温度・湿度計



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,000円(税抜) / 6,600円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,000円(税抜) / 6,600円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/08/10 04:36現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0824ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| メーカー | RHYTHM(リズム) | 型番 | 8RE678SR03 |
| 測定範囲 | 温度: -9.9~50℃ 湿度: 20~95%RH (温度が5~50℃ のとき) | 分解能 | 温度: 0.1℃、湿度: 1%RH |
| 精度 | 温度: ±1℃、湿度: ±3%RH | 機能 | 最高・最低温湿度表示、 4つの環境目安表示 (熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ ・ダニ)、 時計(クオーツ)、電子音アラーム(4段 階 小<大)、麦球(時計文字板部) |
| 測定間隔 | 1分間隔 | 時間精度 | 平均月差 ±20秒 (常温中) |
| 電源 | 単3電池×2本(別売) | 電池寿命 | 約2年(1日当たり、アラームを30秒鳴 らしたとき) |
| サイズ | 160(W)×48(D)×86(H)mm | カラー | 白 |
| 重量(g) | 250g | フレーム材質 | プラスチック |
| アラーム機能 | ・セットした時刻にアラームが鳴り始め る(精度±5分以内) ・スヌーズ(アラーム音が約5分間一時 停止) ・オートストップ(アラーム音が約5分間 で自動停止) | 付属品 | 取扱説明書・保証書 |

高精度温室度計がついた便利なデジタル時計です。

アナログ時計付

4段階の電子音アラーム付

防滴防塵機能なし

24～25時間以内の最低/最高値(温度・湿度)表示機能付

時計文字板部に照明機能付き

環境目安表示付(LCD表示)

※熱中症・食中毒・インフルエンザ・カビ/ダニが発生しやすい温度・湿度であることを「注意事項」でお知らせします。

※「注意事項」のお知らせは公的機関が発表する警報・注意報とは異なります。

※あくまでも快適な環境づくりの参考としてご利用下さい。

代替品



品番 EA728EB-53

コメント 変更点:デジタル時計、サイズなど

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.