

品番：EA728EF-4A

品名：-40～99.9℃ ソーラー式温度計



販売価格	3,000円(税抜)／3,300円(税込)		
カタログ価格	3,000円(税抜)／3,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2024/06/01 18:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0838ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-5656SL
測定範囲	−40～+99.9℃	分解能	0.1℃
測定精度	±1℃(−20～+40℃) ±2℃(−40～−20.1℃、+40.1～+70.0℃) ±3℃(+70.1℃～+99.9℃)	電源	ソーラー電池(動作保証照度100Lux以上)
サイズ	本体:104(W)×15(D)×41(H)mm 温度センサーケーブル:φ2.2mm×1m センサー金属部:φ3mm×25mm	センサーコード長	1m
重量	54g	防塵・防水性能	IP67相当(常温の水で水深1mに30分耐える)
温度センサー	サーミスタ	材質	本体:PETG(フロント部)、ABS(リア部) 温度センサーケーブル:ATBC-PVC(耐熱約80℃) 温度センサー金属部:ステンレス
測定間隔	約10秒	動作温湿度範囲	0℃～50℃(80%RH以下(結露なきこと))
保存温湿度範囲	−10℃～55℃(80%RH以下(結露なきこと))	動作保証照度	100Lux以上
マグネット付			

高感度ソーラー電池を使用しているので、低照度（100lux）でも動作可能です。
保温・保冷ボックスの温度管理や高温作業の安全管理に。
ソーラー電池のみを使用、経済的で環境にやさしい設計です
食品売り場の冷蔵、冷凍ショーケース内の温度管理に
食品保温庫・ホットショーケース内の温度管理に
食品、薬品などの輸送時の冷蔵、冷凍温度管理に

代替品

	品番 EA728AC-24 コメント
--	---------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.