

品番 : EA729BC-50

品名 : G 3/8"/ 75mm/0-5.0MPa 圧力計



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,900円(税抜) / 6,490円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,900円(税抜) / 6,490円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/19 14:17現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0755ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------|-----------|---------|----------|
| 接続 | G(PF)3/8" | 圧力(MPa) | 0~5 |
| ゲージ径(mm) | 75 | 精度等級 | 1.6等級 |
| ケース材質 | 合金製 | 接液部材質 | アルミプラス |
| 透明板材質 | 板ガラス | 使用流体 | 水、空気、油など |
| 最小目盛 | 0.1MPa | 使用温度 | 10~50°C |
| 厚さ | 40mm(本体) | | |

ブルドン管方式

※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。

※ ブルドン管とは断面が橢円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.