

品番：EA729CA-50

品名：フレア-1/4"/ 75/100mm/0-5.0MPa つば付圧力計



販売価格	5,500円(税抜) / 6,050円(税込)		
カタログ価格	5,500円(税抜) / 6,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/07/01 06:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0755ページ		



仕様

接続	UNF7/16" (1/4"フレアー)	圧力(MPa)	0~5
ゲージ径	75mm	外径	100mm
ケース材質	合金製	接液部材質	アルミプラス
使用流体	水、空気、油など	厚さ	40mm(本体)
ネジ穴径	φ4.5mm×3ヶ所	使用温度	10~50℃
ブルドン管方式			
ツバ付			
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。			
※ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.