

品番 : EA729CA-50

品名 : フレア-1/4"/ 75/100mm/0-5.0MPa つば付圧力計



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,500円(税抜) / 6,050円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 5,500円(税抜) / 6,050円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 9 (2026/02/19 12:41現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0755ページ                      |      |   |



#### 仕様

|   |                   |         |          |
|---|-------------------|---------|----------|
| 接続  | UNF7/16"(1/4"フレア) | 圧力(MPa) | 0~5      |
| ゲージ径  | 75mm              | 外径      | 100mm    |
| ケース材質   | 合金製               | 接液部材質   | アルミプラス   |
| 使用流体  | 水、空気、油など          | 厚さ      | 40mm(本体) |
| ネジ穴径  | φ 4.5mm×3ヶ所       | 使用温度    | 10~50°C  |
| ブルドン管方式   |                   |         |          |
| ツバ付   |                   |         |          |
| ※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。                           |                   |         |          |
| ※ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられています。 |                   |         |          |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.