品番: EA729CB-20

品名: フレアー1/4"/100/128mm/0-2.0MPa つば付圧力計



販売価格	3,820円(税抜)/4,202円(税込)				
カタログ価 格	3,820円(税抜)/4,202円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/16 04:31現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					



## 仕様

接続	UNF7/16"(1/4"フレアー)	圧力(MPa)	0~2
ゲージ径	100mm	外径	128mm
材質	ケース:合金製 ブルドン管:アルミプラス	使用流体	水、空気、油など
厚さ	40mm(本体)	ネジ穴径	φ 5.5mm×3ヶ所
使用温度	10~50℃		

ブルドン管方式

ツバ付

※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。

※ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられています。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.