

品番 : EA729CD-35

品名 : G 3/8"/ 75/100mm/0-3.5MPa つば付圧力計



販売価格	4,100円(税抜) / 4,510円(税込)		
カタログ価格	4,100円(税抜) / 4,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/15 00:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0767ページ		



## 仕様

接続	G(PF)3/8"	圧力(MPa)	0~3.5
ゲージ径	75mm	外径	100mm
使用流体	水、空気、油など	ケース材質	合金製
接液部材質	アルミプラス	厚さ	40mm(本体)
ネジ穴径	φ 4.5mm×3ヶ所	使用温度	10~50°C

ブルドン管方式

ツバ付

※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。

※ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられています。

## 代替品

	品番 EA729DC-50 コメント 変更点: ケース材質など
--	------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.