

品番 : EA729CH-15

品名 : G 3/8" / 75 / 98mm / 0-1.5MPa 埋込み型圧力計



販売価格	8,400円(税抜) / 9,240円(税込)		
カタログ価格	8,400円(税抜) / 9,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/06 01:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0755ページ		



#### 仕様

接続	G(PF)3/8"	外径	98mm
ゲージ径	75mm	圧力(MPa)	0~1.5
使用流体	水、空気、油など	ケース材質	合金製
接液部材質	アルミブラス	ネジ穴径	φ5mm×3ヶ所
使用温度	10~50℃		

ブルドン管方式

※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。

※ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられています。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.