品番: EA729CH-4

品名: G 3/8"/75/98mm/0-0.4MPa 埋込み型圧力計



販売価格	6,770円(税抜)/7,447円(税込)				
カタログ価 格	6,770円(税抜)/7,447円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/16 04:07現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0767ページ				









## 仕様

接続	G(PF)3/8"	外径	98mm
ゲージ径	75mm	圧力(MPa)	0~0.4
使用流体	水、空気、油など	ケース材質	合金製
接液部材質	アルミブラス	ネジ穴径	φ5mm×3ヶ所
使用温度	10~50℃		

## ブルドン管方式

※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。

※ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられています。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.