

品番 : EA729DG-30

品名 : G 3/8"/ 75mm/0-3.0MPa つば付圧力計



※画像はEA729DG-20です

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,210円(税抜) / 4,631円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,210円(税抜) / 4,631円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/02/19 14:17現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|---------|------------|-------|-----------|
| 圧力(MPa) | 0~3.0 | ゲージ径 | 75mm |
| 外径 | 98mm | 取付ネジ | G(PF)3/8" |
| ケース材質 | 鉄(クロームメッキ) | 接液部材質 | 黄銅 |
| 精度 | ±1.6%F.S | 使用流体 | 水、空気、油など |

※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。

代替品

| | |
|--|---------------------------------|
| | 品番 EA729DC-30 コメント ケース材質:アルミ |
|--|---------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.