


品番 : EA729DH-100

品名 : G 3/8"/100mm/ 0-10MPa つば付圧力計



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,610円(税抜) / 7,271円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,610円(税抜) / 7,271円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/26 11:53現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0755ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|------------|-------|-----------|
| 圧力(MPa) | 0~10 | ゲージ径 | 100mm |
| 外径 | 128mm | 取付ネジ | G(PF)3/8" |
| ケース材質 | 鉄(クロームメッキ) | 接液部材質 | 黄銅 |
| 精度 | ±1.6%F.S | 使用流体 | 水、空気、油など |

※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。

新計量法に基き、型式承認を受けた製品ですので、信頼性も高く広範囲な分野で使用していただける製品です。

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。

圧力範囲の種類が豊富なので種類の選択が容易にできます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.