品番: EA729DJ-30

品名: G 1/4"/60mm/0-3.0MPa 圧力計(ステンレス製)



販売価格	14,700円 (税抜)/16,170円(税込)				
カタログ価 格	14,700円(税抜)/16,170円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/14 21:47現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0767ページ				







仕様

圧力(MPa)	0~3.0	直径	60mm
取付ネジ	G(PF)1/4"	ケース材質	SUS304
接液部材質	ステンレス	使用温度範囲	-5~+45°C
精度	±1.6%F.S	使用流体	水、空気、油、金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒など
処理	カバー:電解研磨 ケース:電解研磨		

IP43相当

オールステンレス製の為、耐食性に優れ、厳しい流体・外部環境でも使用できます。

腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛版・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでもつことができます。

圧力スパンが豊富なので、機種の選択が容易にできます。

電解研磨

株式会社エスコ