

品番 : EA729DW-5

品名 : G 3/8" / 75mm / 0-5.0KPa 微圧計



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 11,700円(税抜) / 12,870円(税込) | | |
| カタログ価格 | 11,700円(税抜) / 12,870円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/03/13 17:17現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0754ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|--|------|-------------------|
| 圧力 | 0~5kPa | 精度 | ±2.5%F.S.(フルスケール) |
| 使用温度 | 5~40℃ | 使用流体 | 水、空気、油など |
| 保護等級 | IP30相当 | 直径 | 75mm |
| 接続 | G3/8" | 重量 | 303g |
| 材質 | 接続部:SUS304 チャンバー:C5191P ケース:SUS304 | | |
| 0調整機能付き | | | |
| 受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用 | | | |
| 高層ビルや半導体製造ラインの空調管理、クリーンルームなどの低圧力での測定に | | | |
| ※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。 | | | |
| ※屋外での使用は不可 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.