品番: EA729DZ-1

品名: R 1/4"/ 0-1.0MPa デジタル圧力計



販売価格	85,700円(税抜)/94,270円(税込)				
カタログ価 格	85,700円(税抜)/94,270円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/10/17 02:23現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0766ページ				





仕様

圧力	0~1MPa	接続	R1/4"
直径	82.5mm	表示器	LCD(表示高さ12.7mm)
材質	接続部:SUS316L ケース:ABS樹脂(黒) フロントパネル:PET樹脂	重量	約220g
電源	単4電池×2本(付属)	精度	±1%F.S ±1digit
許容過負荷	150%F.S.	表示変換速度	0.1, 0.3, 0.5, 1sec
温度影響	±0.04%F.S./℃(ゼロ点、スパン)	使用温湿度範囲	-20~70℃、35~85%RH%(氷結·結 露不可)
防水保護等級	IP65相当	機能	 ・バックライト ・オートゼロ ・ピークホールド ・表示変換速度切替 ・オートパワーオフ ・オーバーレンジ表示 ・ローバッテリー表示
使用流体	水、空気、油など	表示周期	125ms/250ms/500ms/1s/2s/5s
IX 11 //IL PT	ハ、エメい、畑なこ	2037/370	/10sから選択可能
ピークホールド応答性	170ms	連続動作時間	

※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.