

品番：EA729GE-30

品名：75mm/0-3.0MPa 圧力計(グリセリン入)



販売価格	10,400円(税抜)／ 11,440円(税込)		
カタログ価格	10,400円(税抜)／11,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/20 23:28現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



品番	EA729GE-30
品名	75mm/0-3.0MPa 圧力計(グリセリン入)
圧力範囲	0~3.0MPa
ゲージ径	75mm
取付ねじ	G3/8"
ケース材質	SUS304
接液部材質	真鍮
透明板材質	ポリカーボネート
全長	115mm
精度	±1.6%F.S
使用流体	水、空気、油など

品番	EA729GE-40
品名	75mm/0-4.0MPa 圧力計(グリセリン入)
圧力範囲	0~4.0MPa
ゲージ径	75mm
取付ねじ	G3/8"
ケース材質	SUS304
接液部材質	真鍮
透明板材質	ポリカーボネート
全長	115mm
精度	±1.6%F.S
使用流体	水、空気、油など

仕様

圧力(MPa)	0～3.0	ゲージ径	75mm
取付ねじ	G3/8”	ケース材質	SUS304
接液部材質	真鍮	透明板材質	ポリカーボネート
全長	115mm	精度	±1.6%F.S
使用流体	水、空気、油など		
グリセリン入			
屋外使用可			
30倍強の耐久比で、稼働中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。			
一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐震形等をご使用の場合でも、互換性があります。			
グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用できます。			
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。			

代替品

品番	EA729GE-40
コメント	違い:圧力範囲 0-4.0MPa



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.